

Produktänderungsmitteilung (PCN)

| | |
|---|---|
| Titel / kurze Beschreibung | Farbänderung von O-Ring im Steckgesicht bei M12-Gerätesteckverbindern |
| Betroffene Artikelkategorie | Steckverbinder |
| Änderungskategorie | Form und Erscheinung |
| Änderungsnummer | CAB230022-01 |
| Grund der PCN/PDN Revisionierung | |

Zweck/Ziel der Änderung

Vereinheitlichung der O-Ring Farben bei M12-Gerätesteckverbindern von schwarz auf grün

Detailbeschreibung der Änderung

Im Rahmen einer Überarbeitung und Vereinheitlichung unserer Produkte wurde die O-Ring Farbe von schwarz auf grün umgestellt. Die betroffenen Artikel sind in der beigefügten Artikelliste hinterlegt. Die technischen und elektrischen Eigenschaften der Produkte sind von der Änderung nicht betroffen.

Identifizierende Merkmale

| | | | |
|---|------------|---------------------------------------|------------|
| Beginn der Herstellung (SOP) | - | Letztmalige Lieferung (LTD) | 2023-12-01 |
| Inkrafttreten der Änderung (EOP) | 2024-02-01 | Einstellung von Service (EOSR) | - |
| Einstellung des Vertriebs (EOS) | - | | |

Kurzfristige Änderung (< 6 Monate) oder Abkündigung (< 12 Monate), auf Grund von:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Software / Firmware Bugfix | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Lieferstopp durch den Lieferanten | <input type="checkbox"/> Kurzfristiger Rückruf durch den Lieferanten |
| <input type="checkbox"/> Höhere Gewalt | <input type="checkbox"/> Produktverbesserung mit Kundennutzen | |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges | | |

Anlagen

- Old production state_1.jpg
- New production state_1.jpg
- Material_list.csv
- PCN-CAB230022-01 Farbänderung von O-Ring im Steckgesicht bei M12-Gerätesteckverbindern_DE
- PCN-CAB230022-01 Color change of O-ring in the mating face of M12 device connectors_EN

Materialliste

| Art.-Nr. | Artikel Typ | Revision/Versionscharge | | Art.-Nr. | Ersatzartikel Typ |
|----------|--------------------------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|
| | | alt | neu | | |
| 1419565 | SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD | 0 | 1 | | |
| 1419566 | SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD | 0 | 1 | | |
| 1401206 | SACC-E-M12FS-4CON-PG9/1,0 VAPO | 3 | 4 | | |
| 1098592 | SACC-SEAL-M12-8X1,3 VPE500 | 0 | 1 | | |
| 1591798 | KK-0017/00,90 | 0 | 1 | | |
| 1408416 | SACC-E-M12FS-4CON-M20/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1240038 | SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1554665 | SACC-EC-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1431429 | SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA | 3 | 4 | | |
| 1417783 | SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-THR | 0 | 1 | | |
| 1417784 | SACC-BP-F-FIX/NUT-RD-THR | 0 | 1 | | |
| 1424071 | SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VA | 2 | 3 | | |
| 1238973 | SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX | 0 | 1 | | |
| 1051321 | SACC-E-M12FS-5CON-M16/2,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1425196 | SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/1,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1417989 | SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR | 0 | 1 | | |
| 1238717 | SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1419567 | SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD | 0 | 1 | | |
| 1110510 | SACC-E-M12FS-5P-M20/1,5-0,75VA | 1 | 2 | | |
| 1405240 | SACC-DSI-M12FS-4CON-PG9/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1401204 | SACC-E-M12FS-5CON-PG9/1,0 VAPO | 3 | 4 | | |
| 1452343 | SACC-E-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1404974 | SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VA | 1 | 2 | | |
| 1408124 | SACC-E-FS-4CON/0,21 SOVA SEW | 4 | 5 | | |
| 1410094 | SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/1,0 VA | 1 | 2 | | |
| 1405244 | SACC-E-M12FS-17CON-M16/0,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1622706 | KK-0017/02,00 | 0 | 1 | | |
| 1405242 | SACC-E-M12FS-12CON-M16/0,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1401205 | SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPO | 2 | 3 | | |
| 1413353 | SACC-E-M12FS-5CON-PG9/1,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1239858 | SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1240043 | SACC-DSI-M12FS-5CON-L180 VAX | 0 | 1 | | |
| 1417785 | SACC-BP-F-FIX/NUT-YE-THR | 0 | 1 | | |
| 1050720 | SACC-SEAL M12 PRESS SMD | 0 | 1 | | |
| 1452071 | SACC-E-M12FS-5CON-M20/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1417789 | SACC-BP-F-FIX/NUT-OR-THR | 0 | 1 | | |
| 1458855 | SACC-E-M12FS-4CON-M16/0,5 VA | 3 | 4 | | |
| 1554717 | SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA | 3 | 4 | | |

| Art.-Nr. | Artikel Typ | Revision/Versionscharge | | Art.-Nr. | Ersatzartikel Typ |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|
| | | alt | neu | | |
| 1238663 | SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,0 VAPOX | 0 | 1 | | |
| 1555448 | SACC-E-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA | 3 | 4 | | |
| 1051343 | SACC-E-M12FS-4CON-M16/3,0 VA | 1 | 2 | | |
| 1238715 | SACC-E-M12FS-12CON-M16/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1452110 | SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1238462 | SACC-E-M12FS-5P-M20/1,5-0,75VAX | 0 | 1 | | |
| 1554652 | SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1458842 | SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1410197 | SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1591797 | KK-0017/00,50 | 0 | 1 | | |
| 1413355 | SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,5 VA | 0 | 1 | | |
| 1420808 | SACC-DSI-FS-5P-PG9/0,085VA TIN | 1 | 2 | | |
| 1416374 | SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5 ME | 1 | 2 | | |
| 1426273 | KK-1872/00,20 | 0 | 1 | | |
| 1424023 | SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA | 1 | 2 | | |
| 1417787 | SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-THR | 0 | 1 | | |
| 1425363 | SACC-E-M12FS-5CON-M20/5,0 VATP | 2 | 3 | | |
| 1554733 | SACC-DSI-M12FS-5CON-L180 VA | 2 | 3 | | |
| 1417788 | SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-THR | 0 | 1 | | |
| 1452097 | SACC-E-M12FSB-5CON-M20/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1458871 | SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5 VA | 3 | 4 | | |
| 1529797 | SACC-DSI-M12FS-8CON-L180 VA | 3 | 4 | | |
| 1412079 | SACC-FP-F-M12/M14 SMD | 0 | 1 | | |
| 1410792 | SACC-M12-SCO-FKM NUT | 1 | 2 | | |
| 1293320 | KK-2096 | 2 | 3 | | |
| 1238708 | SACC-DSI-M12FS-4CON-L180 VAX | 0 | 1 | | |
| 1239435 | SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VAX | 0 | 1 | | |
| 1239921 | SACC-DSI-M12FS-8CON-L180 VAX | 0 | 1 | | |
| 1699863 | SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5 VA | 4 | 5 | | |
| 1554649 | SACC-EC-M12FS-4CON-PG 9/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1408118 | SACC-E-FSB-4CON/0,21 SOVA SEW | 4 | 5 | | |
| 1416451 | SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/1,0 VA | 1 | 2 | | |
| 1405286 | SACC-EM12-FS8P-M16/0,13JST VA | 1 | 2 | | |
| 1239797 | SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1413468 | SACC-E-M12FS-5CON-M16/0,5VA ME | 1 | 2 | | |
| 1240040 | SACC-EC-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1238860 | SACC-M12-SCO-FKM NUTX | 0 | 1 | | |
| 1554607 | SACC-E-M12FS-8CON-PG 9/0,5 VA | 2 | 3 | | |

| Art.-Nr. | Artikel Typ | Revision/Versionscharge | | Art.-Nr. | Ersatzartikel Typ |
|----------|------------------------------------|-------------------------|-----|----------|----------------------|
| | | alt | neu | | |
| 1239604 | SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVAX | 0 | 1 | | |
| 1027678 | SACC-FP-F-M12-THR PP | 1 | 2 | | |
| 1240042 | SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1239019 | SACC-E-M12FS-8CON-PG9/1,5 VAX | 0 | 1 | | |
| 1554720 | SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 VA | 2 | 3 | | |
| 1417782 | SACC-BP-F-FIX/NUT-BL-THR | 0 | 1 | | |
| 1412081 | SACC-FP-F-M12/PRESS SMD | 0 | 1 | | |
| 1627547 | KK-1711/00,90 | 0 | 1 | | |
| 1239181 | SACC-DSIV-M12-NUT-9 THRX | 0 | 1 | | |